
FABORY



Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 10X70MM

Numéro d'article	39100.100.070
Marque	-
UBB	950359044654
UNSPSC	31163201
EAN	8715492804815
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	10 mm
Longueur	70 mm
Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30
Info	Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement

Normes

NEN	2458
BS	7060
DIN	1481
ISO	8752

	d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort fendues :Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Spécifications techniques

a (min.)	2
d1 (max.)	10.8
d1 (min.)	10.5
d2 ≈	6.5
D (mm)	10
L (mm)	70
s	2
V	70.16

Dessin technique

