



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3X10

Numéro d'article	24540.030.010
Marque	-
UBB	950353131218
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632852
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	10
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

