

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3X100



Numéro d'article	24540.030.100
Marque	-
UBB	950353132539
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633033
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	100
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

