

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 Electro zingué 4X24MM



Numéro d'article 39105.040.024

Marque -

UBB 500649080511

UNSPSC 31163201

EAN 8717077256477

PKG. de 200 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	4 mm
Longueur	24 mm
Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30
Revêtement	Electro zingué

Normes

NEN	2458
DIN	1481
BS	7060
ISO	8752

Info

Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage. Pour les goupilles d'un diamètre nominal $d \geq 10$ mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant. V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN. La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort

fendues : Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux. Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement. Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Spécifications techniques

a (min.)	0.65
d1 (max.)	4.6
d1 (min.)	4.4
d2 ≈	2.8
D (mm)	4
L (mm)	24
s	0.8
V	11.24

Dessin technique

