



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M5X10

Numéro d'article	24540.050.010
Marque	-
UBB	950353135359
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633385
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
ISO	≈2009
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

