
FABORY

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 Electro zingué 3X30MM



Numéro d'article	39110.030.030
Marque	-
UBB	950359525710
UNSPSC	31163201
EAN	8715492806895
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	3 mm
Longueur	30 mm
Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30
Revêtement	Electro zingué
Info	Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort

Normes

BS	7060
ISO	8752
DIN	1481
NEN	2458

fendues :Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Spécifications techniques

a (min.)	0.5
d1 (max.)	3.5
d1 (min.)	3.3
d2 ≈	2.1
D (mm)	3
L (mm)	30
s	0.6
V	6.32

Dessin technique

