



## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M5X55

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 24540.050.055             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 950353509827              |
| UNSPSC           | 31161504                  |
| EAN              | 8715492633514             |
| PKG. de 200      | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Diamètre            | M5                |
| Longueur            | 55 mm             |
| Classe              | 4.8               |
| Mode d'entraînement | Fendue            |
| Forme de tête       | Tête fraisée      |
| Matière             | Acier             |
| Revêtement          | Electro zingué    |
| Filetage            | Filetage métrique |

### Normes

|      |           |
|------|-----------|
| ISO  | ≈2009     |
| NEN  | ≈2370     |
| BS   | ≈4183     |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN  | 963       |
| NF   | ≈E25-123  |

### Spécifications techniques

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| d-D                           | M5  |
| Thread length (min.)          | 25  |
| dk (max.)                     | 9.2 |
| Filetage total quand $L \leq$ | 30  |
| k (max.)                      | 2.5 |
| L (mm)                        | 55  |
| n                             | 1.2 |
| P                             | 0.8 |
| t (min.)                      | 1   |

### Dessin technique

