
FABORY

Goupille élastique épaisse ISO 8752 Acier à ressort 420-560 HV30 Electro zingué 5X40MM



Numéro d'article	39110.050.040
Marque	-
UBB	950359527120
UNSPSC	31163201
EAN	8715492807076
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	5 mm
Longueur	40 mm
Matière	Acier à ressort
Matière technique	420-560 HV30
Revêtement	Electro zingué
Info	Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage.Pour les goupilles d'un diamètre nominal d ≥ 10 mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant.V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN.La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d (nominal) est H12.Particularités des goupilles droites à ressort

Normes

DIN	1481
NEN	2458
ISO	8752
BS	7060

fendues :Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux.Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.Si ces goupilles sont utilisées avec des assemblages boulonnés, il faut utiliser la disposition suivante.

Spécifications techniques

a (min.)	0.9
d1 (max.)	5.6
d1 (min.)	5.4
d2 ≈	3.4
D (mm)	5
L (mm)	40
s	1
V	17.54

Dessin technique

