FABORY



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M8X30

Numéro d'article	24540.080.030
Marque	-
UBB	950353138734
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633880
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	30
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

