

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M10X20



Numéro d'article	24540.100.020
Marque	-
UBB	950353139724
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634023
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
ISO	≈2009
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filetage total quand L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	20
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Dessin technique

