

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M10X80



Numéro d'article	24540.100.080
Marque	-
UBB	950353140532
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634122
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	80 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filetage total quand L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	80
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Dessin technique

