

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M10X100



Numéro d'article	24540.100.100
Marque	-
UBB	950353140615
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634146
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	40
dk (max.)	18
Filetage total quand L ≤	50
k (max.)	5
L (mm)	100
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2

Dessin technique

