



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M12X20

Numéro d'article	24540.120.020
Marque	-
UBB	950353140797
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634153
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Filetage total quand $L \leq$	60
k (max.)	6
L (mm)	20
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Dessin technique

