

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M12X70



Numéro d'article	24540.120.070
Marque	-
UBB	950353141456
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634238
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M12
Longueur (L) (mm)	70
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

DIN	963
NF	≈E25-123
BS	≈4183
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M

### Spécifications techniques

Thread length (min.)	46
$d_k$ (max.)	22
Filetage total quand $L \leq$	60
$k$ (max.)	6
$n$	3
$P$	1.75
$t$ (min.)	2.4

### Dessin technique

