



Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Laiton CU2/ CU3 Nickelé M5

Numéro d'article	47360.050.001
Marque	-
UBB	950355205358
UNSPSC	31161705
EAN	8715492844156
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Nickelé
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1618
DIN	1587

Spécifications techniques

d-D	M5
dk (max.)	7.5
h	10
m (max.)	4
P	0.8
s	8
t	7.5

Dessin technique

