

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M12X70



Numéro d'article	24540.120.070
Marque	-
UBB	950353141456
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634238
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	70 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M12
Thread length (min.)	46
dk (max.)	22
Filetage total quand L ≤	60
k (max.)	6
L (mm)	70
n	3
P	1.75
t (min.)	2.4

Dessin technique

