



Vis sans tête à six pans creux à téton DIN 915 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X40

Numéro d'article	51230.050.040
Marque	-
UBB	500571474930
UNSPSC	31161518
EAN	8715494114028
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	40 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Direction du filetage	Droit
Point	Téton
Filetage	Filetage métrique
Info	Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.


Normes

NF	E27-182
DIN	915
BS	4168-4
ISO	4028
NEN	2344
ASME	B18.3.6M

Spécifications techniques

d-D	M5
dp (max.)	3.5
L (mm)	40
P	0.8
s	2.5
t (min.)	2
z long (min.)	2.5
z longue quand L ≥	8

Dessin technique



z court (min.) 1.25

FABORY