

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M16X35



Numéro d'article	24540.160.035
Marque	-
UBB	950353141860
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634313
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	35 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-123
BS	≈4183
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Filetage total quand L ≤	70
k (max.)	8
L (mm)	35
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Dessin technique

