



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M16X50

Numéro d'article	24540.160.050
Marque	-
UBB	950353142108
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634344
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M16
Thread length (min.)	58
dk (max.)	29
Filetage total quand $L \leq$	70
k (max.)	8
L (mm)	50
n	5
P	2
t (min.)	3.2

Dessin technique

