

## Goujon longueur d'implantation $\approx 1,25d$ DIN 939 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X130



|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Numéro d'article | 51270.120.130             |
| Marque           | -                         |
| UBB              | 500696159747              |
| UNSPSC           | 31161610                  |
| EAN              | 8715492033703             |
| PKG. de 100      | Boîte complete uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M12               |
| Longueur              | 130 mm            |
| Matière               | Acier inoxydable  |
| Matière technique     | A2                |
| Direction du filetage | Droit             |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|     |         |
|-----|---------|
| DIN | 939     |
| NF  | E25-135 |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Info | ATTENTION: lors de la commande de goujons conformes à la DIN, il faut mentionner le diamètre d x la longueur utile L, par exemple un goujon M10 x 65 - DIN 938 aura une longueur utile de 65 mm et sa longueur d'implantation $b_1 = 12$ mm. La longueur totale est donc: $65 + 12 = 77$ mm. La longueur filetée du côté de l'écrou est: $b_2 = 26$ mm. La filet de la partie pénétrante est réalisé avec les |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

tolérances Sk6, svt  
DIN 13-51, exécution  
'grossière' (de  
cette manière, le  
dévissage du goujon  
est empêché). La  
goujons svt DIN  
939 (5.6/5.8/8.8)  
avec une longueur  
d'implantation  $\approx$   
 $1,25d$  sont surtout  
fixés dans des  
pièces en fonte.

## Spécifications techniques

|                                  |      |
|----------------------------------|------|
| b:L≤125mm                        | 30   |
| b:125mmL≤200mm                   | 36   |
| $b_m \approx 1,25d$              | 15   |
| $b_2 = L - (x_1 + 3)$ à $L \leq$ | 35   |
| d-D                              | M12  |
| L (mm)                           | 130  |
| P                                | 1.75 |
| x                                | 4.3  |

## Dessin technique

