



Goupille élastique spiralee, série moyenne, acier à ressort inoxydable ISO 8750 Acier à ressort inoxydable 1,5X4MM

Numéro d'article	51430.015.004
Marque	-
UBB	950359166184
UNSPSC	31163201
EAN	8715492288455
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	1.5 mm
Longueur	4 mm
Matière	Acier à ressort inoxydable

Normes

ISO	8750
DIN	≈7343

Info

Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montageLe type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN./bulletLa classe de tolérance recommandée pour le diamètre d (nominal) du trou d'adaptation est H12, sauf pour d <1,2, où H10 est


recommandé. Particularités

des goupilles droites à ressort hélicoïdal (goupilles spirales) : Ces goupilles sont utilisées pour les connexions ou le positionnement de deux ou plusieurs pièces et peuvent également être utilisées comme arbres et goupilles de charnière, d'arrêt ou de support, et sont facilement démontables. Grâce à leur section en forme de spirale (environ 2,1/4 bobines), ces goupilles sont très flexibles et conviennent à une utilisation répétée avec des charges dynamiques. La répartition égale des contraintes sur toute leur section contre la paroi du trou produit un bon ajustement serré, qui peut absorber des forces de cisaillement non affectées par la direction. Les goupilles sont chanfreinées aux deux extrémités, ce qui permet de les insérer facilement et de les installer automatiquement.

Spécifications techniques

a ≈	0.5
d1 (max.)	1.73
d1 (min.)	1.62
d2 (max.)	1.4
D (mm)	1.5

Dessin technique



L (mm) 4

V 1.05

