



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M20X40

Numéro d'article	24540.200.040
Marque	-
UBB	950353142777
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634405
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M20
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M20
Thread length (min.)	70
dk (max.)	36
Filetage total quand $L \leq$	80
k (max.)	10
L (mm)	40
n	5
P	2.5
t (min.)	4

Dessin technique

