FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M3X25

Numéro d'article	24570.030.025
Marque	-
UBB	950353147982
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635921
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
BS	≈4183
DIN	964
NEN	≈2371

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	25
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

Dessin technique

