

## Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M3X30



Numéro d'article	24570.030.030
Marque	-
UBB	950353148063
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635938
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	≈2010
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
BS	≈4183
DIN	964
NF	≈E25-124

### Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
f ≈	0.75
Filetage total quand L ≤	22
k (max.)	1.65
L (mm)	30
n	0.8
P	0.5
t (min.)	1.2

### Dessin technique

