


Goupille élastique légère ISO 13337 Acier à ressort inoxydable 4,5X50MM



Numéro d'article	51431.045.050
Marque	-
UBB	500697297348
UNSPSC	31163201
EAN	8715492077844
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	50 mm
Matière	Acier à ressort inoxydable

Normes

DIN	7346
ISO	13337

Info	Les dimensions d1 et d2 dans le tableau ci-dessus sont avant le montage. Pour les goupilles d'un diamètre nominal $d \geq 10$ mm, une configuration à un seul chanfrein est optionnelle à la discrétion du fabricant. Le type d'acier à ressort inoxydable austénitique est à la discrétion du fabricant et peut varier des types d'acier indiqués dans la norme ISO 3506.V = résistance minimale au cisaillement, double, en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance
------	---

recommandée pour le diamètre d du trou de logement (nominal) est H12. Particularités des goupilles droites à ressort fendues : Ces goupilles sont utilisées pour relier deux ou plusieurs éléments de construction entre eux. Ils sont très adaptés pour absorber les forces de cisaillement.

Spécifications techniques

a (min.)	0.5
d1 (max.)	5.1
d1 (min.)	4.9
d2 ≈	3.9
L (mm)	50
s	0.5
V	8.8

Dessin technique

