FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M5X8

Numéro d'article	24570.050.008
Marque	-
UBB	950353149392
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636102
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	8 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2010
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-124
BS	≈4183
DIN	964

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Dessin technique

