



Vis à tête cylindrique à six pans creux à centrage, avec tête basse DIN 6912 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X50

Numéro d'article	55042.160.050
Marque	-
UBB	952351089091
UNSPSC	31161605
EAN	8715492327345
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M16
Longueur	50 mm
Mode d'entraînement	Six pans creux
Forme de tête	Tête cylindrique réduite
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A4
Direction du filetage	Droit
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	6912
-----	------

Info

En raison de la géométrie défavorable de la tête, ces fixations ont une capacité de charge réduite. Lorsqu'une fixation en acier (par exemple 8.8 / 10.9 / 12.9) avec une capacité de charge réduite doit être marquée, le symbole du marquage pour la classe est précédé par le chiffre '0'. Ainsi, 8.8 → 08.8 et 10.9 → 010.9 et

12.9 → 012.9. Pour la fixation en acier inoxydable, seule la nuance d'acier est indiquée en laissant de côté la classe de propriété (par exemple A2-70 → A2). Les anciennes et les nouvelles indications peuvent coexister pendant un certain temps.

Spécifications techniques

b (min.): 44
125mm $L \leq 200$ mm

b (min.): L200mm 57

b (min.): $L \leq 125$ mm 38

d-D M16

dh 8

dk 24

Filetage total quand
 $L \leq$ 50

k 10

L (mm) 50

P 2

s 14

Dessin technique

