FABORY

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M5X10

Numéro d'article	24570.050.010
Marque	-
UBB	950353149475
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636119
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	964
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
NEN	≈2371

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	10
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Dessin technique