FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M5X35

Numéro d'article	24570.050.035
Marque	-
UBB	950353335330
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636195
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	35 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-124
NEN	≈2371
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
BS	≈4183
DIN	964

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	35
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Dessin technique

