

FISCHER Goujon d'ancrage Acier Electro zingué FAZII10/20



Numéro d'article	63323.100.020
Marque	-
UBB	500504261008
UNSPSC	31162101
EAN	4006209949825
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Matière	Acier
Approbation	ETA Option 1
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Tapez non.	FAZ II

Info

do= Diamètre nominal du foret.Min.
td= Profondeur de perçage recommandée.hef= Profondeur d'ancrage effective.tfix= Longueur effective = Largeur de clé.kN = Charge en kN.La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus $\gamma_f=1,4$ lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.L'agrément Technique

Normes

FABORY

Européen (ATE)
doit être observé
intégralement en cas
de calcul définitif,
est également
disponible sur
demande.

Spécifications techniques

d-D	M10
do	10
hef	60
kN	4.3
L (mm)	105
Min. td	100
Anneau ø	20
s	17
tfix	20
Type	FAZII10/20

Dessin technique

