

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M6X10



Numéro d'article	24570.060.010
Marque	-
UBB	950353150507
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636256
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
NF	≈E25-124
NEN	≈2371

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
f ≈	1.5
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	10
n	1.6
P	1
t (min.)	2.4

Dessin technique

