

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M8X20



Numéro d'article	24570.080.020
Marque	-
UBB	950353151679
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636379
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2371
NF	≈E25-124
ISO	≈2010
BS	≈4183
DIN	964
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Dessin technique

