

## Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Brut 8.8 M10X150



Numéro d'article	01000.100.150
Marque	-
UBB	950351006925
UNSPSC	31161620
EAN	8715492007797
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	17
Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	150

### Normes

DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Spécifications techniques

b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	32
b (min.): L > 200mm	45
b (min.): L ≤ 125mm	26
k	6.4
P	1.50
s	17

### Dessin technique

