FABORY



Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 A Acier Electro zingué 4.8 M8X25

Numéro d'article	24570.080.025
Marque	-
UBB	950353151752
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636386
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2010
DIN	964
NEN	≈2371
BS	≈4183
NF	≈E25-124

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
f ≈	2
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	25
n	2
P	1.25
t (min.)	3.2

Dessin technique

