

## Vis à tête hexagonale filetage total DIN 933 Acier Brut 8.8 M48X100

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Numéro d'article | 01010.480.100                |
| Marque           | -                            |
| UBB              | 950351059643                 |
| UNSPSC           | 31161620                     |
| EAN              | 8715492016720                |
| PKG. de 1        | Boîte complete<br>uniquement |

### Paramètres techniques

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Diamètre              | M48               |
| Longueur              | 100 mm            |
| Classe                | 8.8               |
| Mode d'entraînement   | Hexagonale        |
| Forme de tête         | Tête hexagonale   |
| Matière               | Acier             |
| Direction du filetage | Droit             |
| Revêtement            | Brut              |
| Filetage              | Filetage métrique |

### Normes

|      |            |
|------|------------|
| DIN  | 933        |
| NEN  | 1568       |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |

### Spécifications techniques

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M48 |
| k      | 30  |
| L (mm) | 100 |
| P      | 5   |
| s      | 75  |

### Dessin technique

