



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M3X16

Numéro d'article 24640.030.016

Marque -

UBB 950353152826

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637017

PKG. de 500 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ISO	≈1580
NF	≈E25-128
DIN	85
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈1603
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	25
dk (max.)	6
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	1.8
L (mm)	16
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.7

Dessin technique

