FABORY

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M7X35

Numéro d'article	01200.070.035
Marque	-
UBB	950351143132
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025128
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M7
Longueur	35 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	35
P	1
s	11

Dessin technique