



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M6X16

Numéro d'article	24640.060.016
Marque	-
UBB	950353155480
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637666
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ISO	≈1580
NF	≈E25-128
DIN	85
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.6
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Dessin technique

