



Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier Electro zingué 4.8 M5X30

Numéro d'article	24671.050.030
Marque	-
UBB	951353506763
UNSPSC	31161504
EAN	8715492642196
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	F max = Maximum recommended static load (centr. tension). Approved by VdS and FM (from M10 upward only). Safety brackets necessary for VdS systems starting from DN 65.

Normes

DIN	965
NF	≈E25-119-1
ISO	≈7046-1

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30

Dessin technique

k (max.)	2.5
L (mm)	30
No. empreinte cruciforme	2
P	0.8

FABORY

