


MAXXFAST Goujon d'ancrage ThruFast Acier inoxydable (Inox) A2 8X115



Numéro d'article	30552.080.115
Marque	-
UBB	500577355521
UNSPSC	31162101
EAN	8715494323253
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	8 mm
Longueur	115 mm
Matière	Acier inoxydable
Filetage	Filetage métrique

Normes

Info	<p>Boîtes complètes uniquement.do = Diamètre nominal du forets = Largeur de cléring \varnothing = Diamètre de rondelledf = Diamètre trou passage dans l'élément à fixerh1 = Profondeur de perçage recommandéeh(nom) = Profondeur de perçage minimalehef = Profondeur d'ancrage effectiveScr,N = Distance entre axes caractéristiquesCcr,N = Distance à un bord libre caractéristiquetfix(max) = Longueur effectiveTinst = Couple de serrage en</p>
------	---

NmNrec = Charge recommandée en kN
La charge admissible est valide pour une seule cheville, appliquée dans du béton C20/25 non fissuré (zone comprimée), coefficient de sécurité inclus $\gamma_f = 1,4$ lorsque les distances Scr, N et Ccr, N ne sont pas dépassées.

Spécifications techniques

Ccr, N	72
d-D	M8
df	9
D (mm)	8
do	8
h (nom.)	59.5
h1	65
hef	48
L (mm)	115
Nrec	5.71
Anneau \varnothing	16
s	13
Scr, N	144
tfix(max.)	45
Tinst	20

Dessin technique

