# **FABORY**



# Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M10X170/ S=17

Numéro d'article	01200.100.170
Marque	-
UBB	952351327277
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025777
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

## Paramètres techniques

Diamètre	M10	[
Longueur	170 mm	1
Classe	8.8	1
Mode d'entraînement	Hexagonale	I
Forme de tête	Tête hexagonale	F
Matière	Acier	
Direction du filetage	Droit	
Revêtement	Electro zingué	
Filetage	Filetage métrique	

#### Normes

DIN	931	
NEN	1555	
NF	E25-112	
ISO	4014	
ASME	B18.2.3.1M	

# Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	170
P	1.5
S	17

## **Dessin technique**

