


Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M10X170/ S=17



Article n °	01200.100.170
Marque	-
UBB	952351327277
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025777
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	170
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Largeur de clé	17

Normes

ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Spécifications techniques

P	1.50
k	6.4
s	17
b (min.): L≤125mm	26
b (min.): 125mm<L≤200mm	32
b (min.): L>200mm	45

Dessin technique

