

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M12X50/ S=19



Numéro d'article 01200.120.050

Marque -

UBB 950351148008

UNSPSC 31161620

EAN 8715492025852

PKG. de 100 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	19

Dessin technique

