

Vis à tête hexagonale filetage partiel ISO 4014 Acier Electro zingué 8.8 M12X50



Numéro d'article	01200.120.051
Marque	-
UBB	952351614294
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025869
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	50 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	50
P	1.75
s	18

Dessin technique

