

Vis à tête hexagonale filetage partiel DIN 931 Acier Electro zingué 8.8 M12X55/ S=19



Numéro d'article	01200.120.055
Marque	-
UBB	950351148180
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025876
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Longueur	55 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Spécifications techniques

b (min.): 125mmL≤200mm	36
b (min.): L200mm	49
b (min.): L≤125mm	30
d-D	M12
k	7.5
L (mm)	55
P	1.75
s	19

Dessin technique

