




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M24X60

Numéro d'article	01210.240.060
Marque	-
UBB	950351081829
UNSPSC	31161620
EAN	8715492031945
PKG. de 25	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	60 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
DIN	933
NF	E25-114
NEN	1568

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	60
P	3
s	36

Dessin technique

