




Vis à tête hexagonale filetage total ISO 4017/ DIN 933 Acier Electro zingué 8.8 M24X150

Numéro d'article	01210.240.150
Marque	-
UBB	500621732527
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503860
PKG. de 10	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	150 mm
Classe	8.8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Forme de tête	Tête hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933

Spécifications techniques

d-D	M24
k	15
L (mm)	150
P	3
s	36

Dessin technique

