

Écrou hexagonal MF DIN 934 Acier Electro zingué |8| M12X1,00 (≠DIN)

Numéro d'article	01330.120.100
Marque	-
UBB	500621733368
UNSPSC	31161727
EAN	8715494503945
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M12
Classe	8
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Metric fine thread

Normes

NEN	1560
DIN	934
NF	E25-401

Spécifications techniques

d-D	M12
m	10
P	1
s	19

Dessin technique

