



Écrou hexagonal borgne haut DIN 1587 Laiton CU2/ CU3 Nickelé M10

Numéro d'article	47360.100.001
Marque	-
UBB	950355205689
UNSPSC	31161705
EAN	8715492844187
PKG. de 50	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Laiton
Matière technique	CU2/CU3
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Nickelé
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	1587
NEN	1618

Spécifications techniques

d-D	M10
dk (max.)	16
h	18
m (max.)	8
P	1.5
s	17
t	13

Dessin technique

