



Vis à tête fraisée à empreinte cruciforme Phillips DIN 965 A-H Acier inoxydable (Inox) A2 M2X8

Numéro d'article	51300.020.008
Marque	-
UBB	950353275270
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281050
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M2
Longueur	8 mm
Classe	70
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier inoxydable
Matière technique	A2
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1
DIN	965

Spécifications techniques

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Filetage total quand L ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	8
No. empreinte cruciforme	1
P	0.4

Dessin technique

